

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300276 20
GTIN	4045197830005
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	52 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20