

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300276 25     |
| GTIN              | 4045197830012 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**  
**GARANT –**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25            |
| Külső Ø D                         | 65 mm         |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 25 mm         |
| A-méret kinyúlási hossz           | 160 mm        |
| Befogó                            | SK 40 A = 160 |
| Szabvány                          | DIN 6359      |
| Befogó szabvány                   | ISO 7388-1    |
| Alak                              | ADB           |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Menesztólapos befogó                |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                              | 308650 40  |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40                                  | 308790 40  |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40      | 308830 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                  | 308806 40  |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40                                       | 308600 40  |
| Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M                               | 308670 40M |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40                   | 308615 40  |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                 | 308630 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40  |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                                      | 308660 40  |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40                              | 308610 40  |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                              | 308620 40  |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                 | 308625 40  |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40                                  | 308785 40  |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40                                       | 308640 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                  | 308802 40  |
|   | 308820 40  |

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40                      | 308605 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40              | 308740 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40                           | 308795 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                               | 308635 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                           | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                           | 308760 40 |
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm             | 309900 25 |