

Garant**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 130, Befogási Ø D1: 8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	300346 8
GTIN	4045197830142
Árucikk kategória	31A

Leírás

Kivitel:**GARANT –**

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogó	SK 50 A = 130
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8

