

**HOLEX****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,  
Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302058 16
GTIN	4045197830340
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Tartalom:**

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;  
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	45 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Menet M	M12×1
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Külső Ø D	49,5 mm

A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	61,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
	308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50