

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,
Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302058 25
GTIN	4045197830357
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

L ₂	48 mm
Állítási út V	10 mm
Hasznos hossz L ₁	61,5 mm
Menet M	M16×1
Befogási Ø D ₁	25 mm

A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	55 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50