



## Nyomócsavar menettel, Típus: 4X25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

#### Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

### Műszaki leírás

Nyomóidom magassága	8 mm
Teljes hossz	32 mm
Ø	11 mm
Nyomócsavar méret	M4×24 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

