



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 200-225mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Keményfém mérőfelületek (HV5–1300).

Tartalom:

Inkluzív hosszabbító 150 mm 428802 sz. 5/150 méret, szállítás fa dobozban.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	81 mm
Méréstartomány	200 - 225 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1581 mm
Méret a	26 mm
Hibahatár	0,008 mm
Leolvasás	0,01 mm

Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 300 mm	022500 300
---	------------

Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/150	428802 5/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 210 mm	484030 210
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/500	428802 5/500