



Horgas szorító függőleges, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	376820 4
GTIN	4020772008666
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

Kompletten, ellentartóval.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Figyelem:

- Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.
- Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Műszaki leírás

Tartóerő P (húzás)	7000 N
Szorítókampó állítási út c	9 - 47 mm
Furattávolság e	32 mm
Furattávolság f	35 - 46 mm
Furat Ø d	8,5 mm
Szorítási magasság h	26 mm
Teljes magasság H	94,5 mm
Teljes hossz L	151 mm
Típus	6848VJ
Termék fajtája	Horgas szorító