



## Nyomócsavar menettel, Típus: 6X25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 6X25
GTIN	4020772099398
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

#### Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

### Műszaki leírás

Nyomócsavar méret	M6×23 mm
Nyomóidom magassága	12 mm
Teljes hossz	35 mm
Ø	16 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

