

**Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380810 150
GTIN	4045197310910
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.**
- **Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.**
- **A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.**

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

- **Köszörüléshez és esztergáláshoz.**
- **A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.**
- **Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.**

Műszaki leírás

Súly	6,5 kg
Furatkör Ø	80 / 120 mm
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Központosítási mélység	5 mm

Központosító Ø	50 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Maximális felfúrási Ø	24 mm
Tokmány Ø	150 mm
Nem mágneses mag Ø	20 mm
Menet Ø	8×M6
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány