

**Keresztkar, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376970 3
GTIN	4020772099534
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Tartócsavarral és 2 nyomócsavarral, olajálló gumi védősapkával. Horganyzott tartó, nemesített csavarok.

Felhasználás:

Ezzel a keresztkarral 2 kisebb munkadarab egyszerre, vagy 1 nagy munkadarab fogható be 2 ponton. A keresztkar a szorító tartókarján alulról vagy felülről rögzíthető.

Műszaki leírás

Nyomócsavar-távolság	34 - 100 mm
376610 – 376650 sz. cikkszámhoz	3
Teljes hossz	120 mm
Nyomócsavar méret	M8×45 mm
376500 – 376520 sz.; 376570 sz. cikkszámhoz	3
Típus	3
Termék fajtája	Keresztkar

