

**Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380810 250
GTIN	4045197310934
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

Műszaki leírás

Tokmány Ø	250 mm
Súly	20 kg
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Maximális felfúrási Ø	50 mm

Központosító Ø	80 mm
Központosítási mélység	5 mm
Nem mágneses mag Ø	30 mm
Menet Ø	8×M6
Furatkör Ø	140 / 220 mm
Névleges tapadóerő	135 N/cm ²
Magasság	70 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótkmány