



Nyomócsavar menettel, Típus: 8X45



Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 8X45
GTIN	4020772099497
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

Műszaki leírás

Nyomóidom magassága	16 mm
Ø	21 mm
Teljes hossz	58 mm
Nyomócsavar méret	M8×42 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

