

Garant**Mérőszalag leolvasó ablakkal és mágneses talppal, Szalaghossz: 3m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462215 3
GTIN	4045197226013
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

- **Ütésálló műanyag ház.**
- **Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.**
- **Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.**
- **Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.**
- **mm / mm osztás (fent / lent).**
- **A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.**

Két erős mágnessel a talpban.

Műszaki leírás

Szalagszélesség	16 mm
Ház magassága	63 mm
Ház hossza	63 mm
Ház szélessége	24 mm
Szalaghossz	3 m
Szabvány	EG II

Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
--	----------