

**Mahr****Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőfelülettel. 12 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

**Tartalom:**

Furatmikrométerek 428900 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	6 - 12 mm
Mikrométerek száma	3
Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű Ø	8 / 10 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Tartozék

Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 10-12 mm	428900 10-12
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 8-10 mm	428900 8-10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 6-8 mm	428900 6-8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9