




Mágnesasztal, finom keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 255mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380500 255
GTIN	4045197310682
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- A széleken is keresztirányú pólusosztás.
- Egyenletes tartóerő a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.
- 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél lamellák.

Felhasználás:

- Köszörű- és szikraforgácsoló gépekhez.
- Tetszőleges vastagságú kis, közepes és nagy munkadarabok univerzális felfogására. (Különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz).
- Egyenletes tartóerőt biztosít a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.

Műszaki leírás

Mágneses mező magassága	6 mm
Súly	14,5 kg
Póluslap kopóréteg vastagság	8 mm
Névleges tapadóerő	80 N/cm ²
Magasság	49 mm
Póluslap hossza	255 mm

Szélesség	130 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Termék fajtája	Mágnasztal