

**Mahr****Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 12-20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 428910 12-20  |
| GTIN              | 4059192010805 |
| Árucikk kategória | 43A           |

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőfelülettel. 12 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

**Tartalom:**

Furatmikrométerek 428900 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Beállító gyűrűk száma | 1          |
| Mikrométerek száma    | 2          |
| Beállító gyűrű Ø      | 16 mm      |
| Méréstartomány        | 12 - 20 mm |
| Leolvasás             | 0,001 mm   |
| Szabvány              | DIN 863    |
| Mérődob osztás        | 1/50 mm    |
| Méréstechnika         | analóg     |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Csomagolás     | Stabil doboz             |
| Kalibrálás     | S6                       |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

## Szolgáltatások

|   |              |
|---|--------------|
| KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-20 mm | 020550 12-20 |
|---|--------------|

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm        | 484030 18    |
| Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 16-20 mm | 428900 16-20 |
| Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 12-16 mm | 428900 12-16 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm        | 484030 14    |