


Garant**Acél mérőszalag „Quickmeter“, Szalaghossz: 3Hm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461992 3H
GTIN	4045197679529
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, törhetetlen nemesacél mérőszalag kopásálló festéssel.
Praktikus övcsipesszel. Behajtható akasztóval.

Előny:

A konvex, domború alaknak köszönhetően a szalag **laposan** felfekszik az asztalra, ezáltal a méretek egyszerűen és hibamentesen leolvashatók és átmásolhatóak.

Funkció:

Gombnyomásra automatikusan letekeredik, és a gomb elengedésekor megáll.

Műszaki leírás

Szalaghossz	3 m
Szalagszélesség	16 mm
Szélesség	24 mm
Ø	62 mm
Szabvány	EG II
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
--	----------