

**Mahr****Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőfelülettel. 12 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

**Tartalom:**

Furatmikrométerek 428900 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

**Műszaki leírás**

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	20 - 50 mm
Beállító gyűrű Ø	25 / 40 mm
Beállító gyűrűk száma	2
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tartozék

Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 40-50 mm	428900 40-50
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 20-25 mm	428900 20-25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 23 mm	484030 23
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 30-40 mm	428900 30-40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 25-30 mm	428900 25-30