

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 8-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	54 mm
Méréstartomány	8 - 10 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	154 mm
Beállító gyűrű Ø	8 mm
Méret a	1,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 6-12	428993 6-12