

**Mágnesasztal, finom keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380500 350
GTIN	4045197310705
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.**
- **A széleken is keresztirányú pólusosztás.**
- **Egyenletes tartóerő a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.**
- **0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél lamellák.**

Felhasználás:

- **Köszörű- és szikraforgácsoló gépekhez.**
- **Tetszőleges vastagságú kis, közepes és nagy munkadarabok univerzális felfogására. (Különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz).**
- **Egyenletes tartóerőt biztosít a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.**

Műszaki leírás

Póluslap hossza	350 mm
Névleges tapadóerő	80 N/cm ²
Magasság	51 mm
Szélesség	150 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	8 mm

Súly	23 kg
Mágneses mező magassága	6 mm
Termék fajtája	Mágnesasztal