

**Mahr****Furatmikrométer Micromar, Méréstartomány: 6-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428900 6-8
GTIN	4059192010577
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelőelemek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 12,5 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428950 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	133 mm
Méréstartomány	6 - 8 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Méret a	1,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm

022500 20

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 7 mm

484030 7