

Mahr**Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőfelülettel. 12 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

Tartalom:

Furatmikrométerek 428900 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű Ø	60 / 85 mm
Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	50 - 100 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 50-60 mm	428900 50-60
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 70-85 mm	428900 70-85
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 60-70 mm	428900 60-70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Furatmikrométer Micromar Méréstartomány 85-100 mm	428900 85-100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65