

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 10-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	10 - 12 mm
Beállító gyűrű \varnothing	10 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	154 mm
Méret a	1,5 mm
Standard mérésmélység	54 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 6-12	428993 6-12
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10