

Mahr**Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 12-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428940 12-20
GTIN	4059192011017
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Azonnal üzemkész a referencia rendszernek köszönhetően. átkapcsolható relatívról abszolút mérésre. Csatlakozó menetet a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12,5 mm-től furatfenéig történő méréshez.**

Funkció:

IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428930 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Mérőfejek száma	2
Beállító gyűrűk száma	1
Beállító gyűrű Ø	16 mm
Méréstartomány	12 - 20 mm

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 52
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S4E	498966 S4E
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

