



## Mágnesasztal, keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 350mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380100 350
GTIN	4045197310637
Árucikk kategória	33S

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy rögzítőerejű neodímium mágneses rendszer.
- BE-KI-kapcsolás kar segítségével.
- KI-állásban gyenge ellenmező gondoskodik a munkadarabok levételének megkönnyítéséről.
- Hosszanti- és keresztütközővel.
- 3 mm sárgaréz / 12 mm acél lamellák.
- Szórás nélküli mágneses mező, nem mágnesezi fel a munkadarabot.

#### Felhasználás:

- Nehéz forgácsoláshoz, mint pl. nagyoló maráshoz alkalmas.
- Kis, közepes és nagy munkadarabokhoz, érdes vagy egyenetlen felület esetén is.

### Műszaki leírás

Póluslap hossza	350 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm <sup>2</sup>
Súly	24 kg
Mágneses mező magassága	12 mm
Magasság	56 mm
Szélesség	150 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm

Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Termék fajtája	Mágneszta