

Mahr**Digitális furatmikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 6-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428930 6-8
GTIN	4059192010898
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Azonnal mérésre kész a referencia rendszernek köszönhetően. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Átkapcsolható relatívról abszolút mérésre. Csatlakozó menet a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenéig történő méréshez.**

Funkció:

IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498940 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	133 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Méréstartomány	6 - 8 mm
Méret a	1,5 mm
Hibahatár	0,004 mm

Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 52
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2

Adó Típus S4E	498966 S4E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975