


**Mágnesasztal, finom keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380500 600
GTIN	4045197310729
Árucikk kategória	33S

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.**
- **A széleken is keresztirányú pólusosztás.**
- **Egyenletes tartóerő a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.**
- **0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél lamellák.**

**Felhasználás:**

- **Köszörű- és szikraforgácsoló gépekhez.**
- **Tetszőleges vastagságú kis, közepes és nagy munkadarabok univerzális felfogására. (Különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz).**
- **Egyenletes tartóerőt biztosít a teljes szélességben és a póluslap hosszanti oldalfelületein.**

**Műszaki leírás**

Súly	52,4 kg
Póluslap hossza	600 mm
Magasság	51 mm
Mágneses mező magassága	6 mm
Szélesség	200 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	8 mm

Névleges tapadóerő	80 N/cm <sup>2</sup>
Termék fajtája	Mágneszta