

Mahr**Furatmikrométer Micromar, Méréstartomány: 85-100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 428900 85-100 |
| GTIN | 4059192010393 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelőelemek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 12,5 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Méret a | 0 mm |
| Standard mérésmélység | 97 mm |
| Méréstartomány | 85 - 100 mm |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 247 mm |
| Hibahatár | 0,005 mm |
| Leolvasás | 0,005 mm |
| Szabvány | DIN 863 |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | B6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022510 200

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm

022500 100

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 90 mm

484030 90