

**Garant****Mérőszalag leolvasó ablakkal, Szalaghossz: 2,5m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

- **Ütésálló műanyag ház.**
- **Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.**
- **Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.**
- **Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.**
- **mm / mm osztás (fent / lent).**
- **A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.**

Kis méretű mérőszalag leolvasó ablakkal belső mérésekhez.

**Műszaki leírás**

Ház magassága	48 mm
Szalagszélesség	8 mm
Ház hossza	48 mm
Ház szélessége	15 mm

Szalaghossz	2,5 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
--	----------