

**HOLEX****Furatmikrométer, Méréstartomány: 16-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák).

**Tartalom:**

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Beállító gyűrű Ø	16 mm
Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	16 - 20 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 12-20	428993 12-20
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 20-30	428993 20-30
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18