

**Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380810 130
GTIN	4045197310903
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

Műszaki leírás

Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Tokmány Ø	130 mm
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Súly	5,7 kg

Központosítási mélység	5 mm
Maximális felfúrási Ø	20 mm
Nem mágneses mag Ø	16 mm
Furatkör Ø	100 mm
Menet Ø	4×M6
Központosító Ø	50 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány