

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 20-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	25 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm
Méret a	0,5 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 20-30	428993 20-30
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22