

**HOLEX****Furatmikrométer, Méréstartomány: 25-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák).

**Tartalom:**

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méret a	0,5 mm
Beállító gyűrű Ø	25 mm
Méréstartomány	25 - 30 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 20-30	428993 20-30