

**HOLEX****Furatmikrométer, Méréstartomány: 75-88mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Festett ház.

**Tartalom:**

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Beállító gyűrű Ø	87 mm
Standard mérésmélység	117 mm
Méréstartomány	75 - 88 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	267 mm
Méret a	1 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200R mm	022510 200R

## Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 50-100	428993 50-100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80