

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 30-40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	30 - 40 mm
Méret a	0,5 mm
Standard mérésmélység	97 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	247 mm
Beállító gyűrű \varnothing	40 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 30-50	428993 30-50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38