

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 6-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	157 mm
Mérődob \emptyset	17 mm
Standard mérésmélység	57 mm
Méréstartomány	6 - 8 mm
Méret a	2 mm
Teljes hossz	106 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100	429010 1/100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8