

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 87-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Festett ház.

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	87 - 100 mm
Standard mérésmélység	117 mm
Beállító gyűrű Ø	87 mm
Méret a	1 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	267 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 50-100	428993 50-100