



## Furatmikrométer, Méréstartomány: 40-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Árucikk kategória	42B

### Leírás

**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák).

**Tartalom:**

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	97 mm
Beállító gyűrű $\varnothing$	40 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	247 mm
Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	40 - 50 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 30-50	428993 30-50
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 50-100	428993 50-100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45