



Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó- és kezelőelemek (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej 3 mérőpofával (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Furatmikrométer 428990 sz., beállító gyűrűk (beigazításhoz) és hosszabbító.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű \varnothing	8 / 10 mm
Mikrométerek száma	3
Méréstartomány	6 - 12 mm
Hibahatár	0,004 / 0,005 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tartozék

Furatmikrométer Méréstartomány 8-10 mm	428990 8-10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 6-12	428993 6-12
Furatmikrométer Méréstartomány 10-12 mm	428990 10-12
Furatmikrométer Méréstartomány 6-8 mm	428990 6-8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10