

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 8-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	106 mm
Standard mérésmélység	57 mm
Méréstartomány	8 - 10 mm
Mérődob Ø	17 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	157 mm
Méret a	2 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100	429010 1/100