

**HOLEX****Furatmikrométer, Méréstartomány: 50-63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (Ø 12-től keményfém mérőpofák). Festett ház.

**Tartalom:**

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Beállító gyűrű Ø	62 mm
Méret a	1 mm
Standard mérésmélység	117 mm
Méréstartomány	50 - 63 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	267 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

### Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200R mm	022510 200R

### Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 50-100	428993 50-100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55