

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 10-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méret a	2 mm
Standard mérésmélység	57 mm
Méréstartomány	10 - 12 mm
Mérődob Ø	17 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	157 mm
Teljes hossz	106 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100	429010 1/100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11