



Lépcsős pofa fix, Típushoz: 90



Rendelési adatok

Rendelés száma	361420 90
GTIN	4250364401104
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Fix pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Menet a nagy szorítóerejű pofák befogására, a 125-ös és 160-as méreteknél.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtépofák befogásához bepattintós előtétkezek és pofákhoz. Lépcsős előtétkezek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

Műszaki leírás

Pofahossz l	67 mm
Magasság h ₁	16 mm

Típushoz	90
Pofaszélesség b	89,5 mm
Pofamagasság h	34 mm
Hozzávaló színkód	TC
Hozzávaló színkód	LC
Hozzávaló színkód	NC8
Hossz l ₁	32 mm
Termék fajtája	Satupofák