



## Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Árucikk kategória	42B

### Leírás

**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó- és kezelőelemek ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej 3 mérőpofával ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák).

**Tartalom:**

Furatmikrométer 428990 sz., beállító gyűrűk (beigazításhoz) és hosszabbító.

### Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű $\varnothing$	25 / 40 mm
Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	20 - 50 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Furatmikrométer Méréstartomány 30-40 mm	428990 30-40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Furatmikrométer Méréstartomány 20-25 mm	428990 20-25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Furatmikrométer Méréstartomány 40-50 mm	428990 40-50
Furatmikrométer Méréstartomány 25-30 mm	428990 25-30
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 20-30	428993 20-30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22