

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 12-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	23 mm
Teljes hossz	127 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Méréstartomány	12 - 16 mm
Méret a	2,6 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12