



Lépcsős pofa fix, Típushoz: 125



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 361420 125 |
| GTIN | 4250364401111 |
| Árucikk kategória | 34A |

Leírás

Kivitel:

Fix pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Menet a nagy szorítóerejű pofák befogására, a 125-ös és 160-as méreteknél.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz. Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------|
| Hossz l_1 | 43 mm |
| Pofamagasság h | 39,5 mm |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Magasság h_1 | 20 mm |
| Hozzávaló színkód | Titan2/TitanSense |
| Hozzávaló színkód | Titan |
| Hozzávaló színkód | HiPo |
| Hozzávaló színkód | TC |
| Hozzávaló színkód | LC |
| Hozzávaló színkód | LC-GARANT |
| Hozzávaló színkód | LCV125G |
| Hozzávaló színkód | NC8 |
| Hozzávaló színkód | HOLEX NC |
| Típushoz | 125 |
| Pofaszélesség b | 124,4 mm |
| Pofahossz l | 92 mm |
| Termék fajtája | Satupofák |