

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	297 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Teljes hossz	249 mm
Standard mérésmélység	147 mm
Méret a	19,6 mm
Mérődob $\varnothing$	23 mm
Hibahatár	0,01 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 110 mm	484030 110
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150