

**Asztali demagnetizáló készülék, Póluslap hossza: 250mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 380861 250    |
| GTIN              | 2050001717641 |
| Árucikk kategória | 33S           |

**Leírás****Kivitel:**

- 230 V / 50 Hz áramellátás, IP 20 védettségű osztály, teljesítményfelvétel maximum 920 VA.
- Bekapcsolási időtartam 100 %.

**Felhasználás:**

A demagnetizáló készülékek használhatóak mérőhelyiségekben, műhelyekben és gyártósorokon. Erős hatást fejt ki csapágygyűrűk, bélyegek, matricák és egyéb szerszámok lemágnesezésekor.

**Műszaki leírás**

|  |           |
|--|-----------|
| Póluslap hossza                            | 250 mm    |
| Szélesség                                  | 180 mm    |
| Súly                                       | 11 kg     |
| Magasság                                   | 87 mm     |
| Behatolási mélység                         | 50 mm     |
| Póluslap szélesség                         | 150 mm    |
| Teljesítményfelvétel                       | 920 W     |
| Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) | ++        |
| Energiaellátás                             | Vezetékes |
| Védettségű osztály                         | IP 20     |
| Bekapcsolási időtartam                     | 100 %     |

Termék fajtája

Lemágnesező készülék