



## Furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Árucikk kategória	42B

### Leírás

#### Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó- és kezelőelemek ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej 3 mérőpofával ( $\varnothing$  12-től keményfém mérőpofák).

#### Tartalom:

Furatmikrométer 428990 sz., beállító gyűrűk (beigazításhoz) és hosszabbító.

### Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	50 - 100 mm
Beállító gyűrű $\varnothing$	62 / 87 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 50-100	428993 50-100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Furatmikrométer Méréstartomány 62-75 mm	428990 62-75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Furatmikrométer Méréstartomány 75-88 mm	428990 75-88
Furatmikrométer Méréstartomány 50-63 mm	428990 50-63
Furatmikrométer Méréstartomány 87-100 mm	428990 87-100